



# Generator vakuuma VN-30-L-T6-PI5-VI6-R02

Broj dijela: 526132

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna širina sapnice Laval	3 mm
Mjera rastera	24 mm
Dizajn prigušivača zvuka	otvoreno
Položaj montaže	po želji
Karakteristike odbacivača	visok usisni volumni protok Standard
Integrirana funkcija	Otvoren prigušivač zvuka
Konstruktivna struktura	T oblik
Radni tlak za max. brzina usisavanja	6 bar
Radni tlak	1 bar...8 bar
Nazivni radni tlak	6 bar
Maks. usisni volumni protok naspram atmosfere	339 l/min
Vrijeme prozračivanja za nazivni radni tlak	0.1 s
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Srednja temperatura	0 °C...60 °C
Razina zvučnog tlaka pri nazivnom radnom tlaku	70 dB(A)
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja	0.8 Nm
Težina proizvoda	183 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 3	Otvoren prigušivač zvuka
Vakuumski priključak	G3/8
Materijal spojnog navoja	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Mlaznica za hvatanje materijala	POM
Materijal za kućište	POM ojačan

Svojstvo	Vrijednost
Materijalni prigušivač	Lijevani aluminij POM PU pjena
Mlaznica materijala	Kovana aluminijska legura