

Ulazno/izlazni modul CPX-8DE-8DA

Broj dijela: 526257

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. Blok ulančavanja i tehnologiju povezivanja) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	48 g
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Klasa zaštite	ovisno o priključnom bloku
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji (u ugrađenom stanju)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Materijal za kućište	PA ojačan PC
LED indikatori	1 grupna dijagnostika 16 Status kanala
dijagnoza	Kratki spoj / preopterećenje po kanalu Podnaponski izlazi
Broj izlaza	8
Parametarizacija	Vrijeme odbijanja ulaza Failsafe po kanalu Forsiranje po kanalu Idle Mode po kanalu Vrijeme produžetka signala Ponašanje nakon kratkog spoja Modul za praćenje
Područje pogonskog napona DC	18 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponu	Tip. 22 mA
Broj ulaza	8
Unosi karakterističnih krivulja	IEC1131-T2
Unesite vrijeme odbijanja	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms može se parametrirati)
Max. ukupni ulazni strujni po modulu	0.7 A
Izlazi karakteristične krivulje	IEC1131-T2
Prebacivanje logičkih izlaza	PNP (pozitivno prebacivanje)
Maksimalni ukupni strujni izlazi po modulu	4 A
Maksimalno napajanje po kanalu	0,5 A (opterećenje svjetiljke 12 W)

Svojstvo	Vrijednost
Električni izolacijski kanal - kanal	ne
Električni izolacijski kanal - interna sabirnica	Izlazi - Da, kada koristite napajanje
Zaštita (kratki spoj)	unutarnji elektronički osigurač po kanalu