


Cilindar kratkog hoda ADVC-4-5-P

Broj dijela: 526898

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	5 mm
Promjer klipa	4 mm
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj montaže	po želji
Način rada	dvoradni
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača
Detekcija položaja	bez
Radni tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	5.7 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	7.5 N
Pokretna masa	0.25 g
Težina proizvoda	4.2 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom s priborom neobavezno:
Pneumatski priključak	M3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura eloksirani
Materijalne brtve	HNBR NBR
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura anodizirana
Materijal klipnjače	Kovana aluminijska legura eloksirani