


Ventil oslonca za noge FPB-3-1/4

Broj dijela: 526984

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Funkcija ventila | 3/2 bistabilan |
| Vrsta aktiviranja | ručno |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 550 l/min |
| Pneumatski radni priključak | G1/4 |
| Radni tlak | -0.95 bar...10 bar |
| Konstruktivna struktura | Sjedalo za ploču |
| Vrsta povrata | mehanička opruga |
| Nazivna veličina | 7 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Vrsta poreza | izravno |
| Smjer strujanja | nije reverzibilan |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Sila aktiviranja | 31.5 N |
| Težina proizvoda | 610 g |
| Vrsta montaže | s prolaznim provrtom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijal za kućište | Lijevani aluminij |