

Fini filter MS6N-LFM

Broj dijela: 527671

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Serijski broj	MS
Izvedbena veličina	6
Konstruktivna struktura	Filter od vlakana
Finoća filtra	0.01 µm...1 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski potpuno automatski, električni. upravljani ručno pipajući Ručno okretanje poluautomatski
Radni tlak	0 MPa...2 MPa 0 bar...20 bar 0 psi...290 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: -: 4] Inertni plinovi
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [3: -: 2] Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [5: -: 3]
Zaštita školjke	Plastična zaštitna košara integrirana kao metalna školjka
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Prikaz diferencijalnog tlaka	Optički prikaz sa senzorom pritiska
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom neobavezno:
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Materijal za kućište	Lijeveni aluminij
Filter materijal	Borosilikatno vlakno
Materijalne brtve	NBR
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS