

Ventil s postupnim povećanjem tlaka MS6N-DL

Broj dijela: 527685

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ispušna funkcija	s mogućnošću prigušivanja
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Položaj montaže	po želji
Ručno nadjačavanje	ne postoji
Konstruktivna struktura	Klipno sjedalo
Vrsta povrata	mehanička opruga
Vrsta poreza	izravno
Dovod zraka pilota	vanjski
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Funkcija ventila	2/2
Indikator tlaka	sa senzorom tlaka
Radni tlak	4 bar...18 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	2600 l/min...6450 l/min
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	650 g
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom neobavezno:
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Lijevani aluminij