

Spojni modul MS4N-FRM

Broj dijela: 527704

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Razvodni modul
Indikator tlaka	G1/4, pripremljeno G1/8, pripremljeno sa senzorom tlaka s manometrom
Radni tlak	0 bar...14 bar
Normalni nazivni protok u smjeru glavnog protoka 1-> 2	1200 l/min...4600 l/min
Normalan nazivni protok, izlaz prema gore	500 l/min...1600 l/min
Normalni nazivni protok, izlaz prema dolje	500 l/min...1700 l/min
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	165 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijevani aluminij