

Pripremna grupa FRC-1/8-D-7-O-5M-MICRO-H

Broj artikla: 527867


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

s navojnom priključnom pločom, bez manometra, poluautomatski
ispust kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Micro
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Ispust kondenzata	poluautomatski
Konstruktivna struktura	Filter-regulator bez manometra Proporcionalni standardni zaujivač maglom
Maks. količina kondenzata	3 cm ³
Finoća filtra	5 µm
Pokaz tlaka	M5 pripremljeno
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,3 bar
Normalni nazivni protok	160 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	139 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Material bowl	PC