

**Podmazivač**  
**MS4-LOE-1/8-R**  
Broj dijela: 529413

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                                    | 4                                                                     |
| Serijska                                              | MS                                                                    |
| Položaj montaže                                       | okomito +/- 5 °                                                       |
| Konstruktivna struktura                               | Proporcionalni standardni zaustavljač magle                           |
| Maksimalni kapacitet ulja                             | 30 cm <sup>3</sup>                                                    |
| Zaštita školjke                                       | Plastična zaštitna košara                                             |
| Radni tlak                                            | 1 bar...12 bar                                                        |
| Minimalni protok za funkciju ulja                     | 40 l/min                                                              |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 1100 l/min                                                            |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]<br>Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju               | Moguć rad pod uljem                                                   |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                    |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L                                                   |
| Temperatura skladištenja                              | -10 °C...60 °C                                                        |
| Kvaliteta hrane                                       | pogledajte proširene informacije o materijalu                         |
| Srednja temperatura                                   | -10 °C...60 °C                                                        |
| Viskoznost ulja                                       | ISO VG 32                                                             |
| Temperatura okoline                                   | -10 °C...60 °C                                                        |
| Težina proizvoda                                      | 194 g                                                                 |
| Vrsta montaže                                         | Instalacija linije<br>s priborom<br>neobavezno:                       |
| Pneumatski priključak 1                               | G1/8                                                                  |
| Pneumatski priključak 2                               | G1/8                                                                  |
| Napomena o materijalima                               | U skladu s RoHS                                                       |
| Materijal za kućište                                  | Lijeveni aluminij                                                     |
| Materijalna školjka                                   | PC                                                                    |