


# Filter s aktivnim ugljenom MS6-LFX-1/4-R

Broj dijela: 529683

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                          | Vrijednost                                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                                | 6                                               |
| Serijska                                          | MS                                              |
| Položaj montaže                                   | okomito +/- 5 °                                 |
| Konstruktivna struktura                           | Filtar od aktivnog ugljena                      |
| Zaštita školjke                                   | Plastična zaštitna košara                       |
| Radni tlak                                        | 0 bar...20 bar                                  |
| Maksimalni normalni protok za klasu čistoće zraka | 900 l/min                                       |
| Operativni medij                                  | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]          |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                  | 2 - umjereno opterećenje korozijom              |
| LABS sukladnost                                   | VDMA24364-B1 / B2-L                             |
| Temperatura skladištenja                          | -10 °C...60 °C                                  |
| Kvaliteta hrane                                   | pogledajte proširene informacije o materijalu   |
| Klasa čistoće zraka na izlazu                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]          |
| Srednja temperatura                               | 5 °C...30 °C                                    |
| Zaostali sadržaj ulja                             | 0.003 mg/m³                                     |
| Temperatura okoline                               | -10 °C...60 °C                                  |
| Težina proizvoda                                  | 600 g                                           |
| Vrsta montaže                                     | Instalacija linije<br>s priborom<br>neobavezno: |
| Pneumatski priključak 1                           | G1/4                                            |
| Pneumatski priključak 2                           | G1/4                                            |
| Napomena o materijalima                           | U skladu s RoHS                                 |
| Filter materijal                                  | Aktivni ugljik                                  |
| Materijal za kućište                              | Lijeveni aluminij                               |
| Materijalna školjka                               | PC                                              |