

Filter s aktivnim ugljenom MS6-LFX-1/4-U

Broj dijela: 529685

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	6
Seriya	MS
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Konstruktivna struktura	Filtar od aktivnog ugljena
Zaštita školjke	integrirana kao metalna školjka
Radni tlak	0 bar...20 bar
Maksimalni normalni protok za klasu čistoće zraka	900 l/min
Operativni medij	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Klasa čistoće zraka na izlazu	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Srednja temperatura	5 °C...30 °C
Zaostali sadržaj ulja	0.003 mg/m ³
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	820 g
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom neobavezno:
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Filter materijal	Aktivni ugljik
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalna školjka	Kovana aluminijska legura