


# Ventil s postupnim povećanjem tlaka

## MS6-DL-1/2

Broj dijela: 529817

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ispušna funkcija                                      | s mogućnošću prigušivanja                                             |
| Vrsta aktiviranja                                     | pneumatski                                                            |
| Položaj montaže                                       | po želji                                                              |
| Ručno nadjačavanje                                    | ne postoji                                                            |
| Konstruktivna struktura                               | Klipno sjedalo                                                        |
| Vrsta povrata                                         | mehanička opruga                                                      |
| Vrsta poreza                                          | izravno                                                               |
| Dovod zraka pilota                                    | vanjski                                                               |
| Smjer strujanja                                       | nije reverzibilan                                                     |
| Funkcija ventila                                      | 2/2                                                                   |
| Radni tlak                                            | 4 bar...18 bar                                                        |
| b vrijednost                                          | 0.39                                                                  |
| C vrijednost                                          | 28.97 l/sbar                                                          |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 6450 l/min                                                            |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]<br>Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju               | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                        |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                    |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L                                                   |
| Kvaliteta hrane                                       | pogledajte proširene informacije o materijalu                         |
| Srednja temperatura                                   | -10 °C...60 °C                                                        |
| Temperatura okoline                                   | -10 °C...60 °C                                                        |
| Težina proizvoda                                      | 650 g                                                                 |
| Vrsta montaže                                         | Instalacija linije<br>s priborom<br>neobavezno:                       |
| Pneumatski priključak 1                               | G1/2                                                                  |
| Pneumatski priključak 2                               | G1/2                                                                  |
| Napomena o materijalima                               | U skladu s RoHS                                                       |
| Materijalne brtve                                     | NBR                                                                   |
| Materijal za kućište                                  | Lijevani aluminij                                                     |

