

Spojnica
EAMC-B-15-22-5-5
Broj dijela: 530085

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	5 mm
Montažni promjer 2	5 mm
Izvedbena veličina	15
Nazivna duljina	22 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	12000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	0.13 kgmm ²
Prenosivi moment	1 Nm
Težina proizvoda	6 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS