


# Regulator pritiska MS6N-LR-3/8-D7-AS

Broj dijela: 531456

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                                    | 6                                                                                   |
| Serijska                                              | MS                                                                                  |
| Brava za aktiviranje                                  | Okretni gumb s držačem<br>može se zatvoriti pomoću pribora                          |
| Položaj montaže                                       | po želji                                                                            |
| Konstruktivna struktura                               | Ventil za regulaciju tlaka s manometrom                                             |
| Funkcija kontrolera                                   | Izlazni tlak konstantan<br>s kompenzacijom predtlaka<br>sa sekundarnom ventilacijom |
| Indikator tlaka                                       | s manometrom                                                                        |
| Radni tlak                                            | 0.8 bar...20 bar                                                                    |
| Raspon regulacije tlaka                               | 0.5 bar...12 bar                                                                    |
| Maks. histereza tlaka                                 | 0.25 bar                                                                            |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 4500 l/min                                                                          |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]<br>Inertni plinovi               |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju               | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                                      |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                                  |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L                                                                 |
| Temperatura skladištenja                              | -10 °C...60 °C                                                                      |
| Kvaliteta hrane                                       | pogledajte proširene informacije o materijalu                                       |
| Srednja temperatura                                   | -10 °C...60 °C                                                                      |
| Temperatura okoline                                   | -10 °C...60 °C                                                                      |
| Težina proizvoda                                      | 730 g                                                                               |
| Vrsta montaže                                         | Montaža prednje ploče<br>Instalacija linije<br>s priborom<br>neobavezno:            |
| Pneumatski priključak 1                               | 3/8 NPT                                                                             |
| Pneumatski priključak 2                               | 3/8 NPT                                                                             |
| Napomena o materijalima                               | U skladu s RoHS                                                                     |
| Materijal upravljačke ploče                           | PA<br>POM                                                                           |

| Svojstvo                     | Vrijednost        |
|------------------------------|-------------------|
| Materijalne brtve            | NBR               |
| Materijal za kućište         | Lijevani aluminij |
| Materijalna membrana         | NBR               |
| Materijal za odvajanje ploča | POM               |