


Regulator pritiska MS6N-LR-3/8-D7-AS-Z

Broj dijela: 531459

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	6
Seriya	MS
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem može se zatvoriti pomoću pribora
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Ventil za regulaciju tlaka s manometrom
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan s kompenzacijom predtlaka sa sekundarnom ventilacijom
Indikator tlaka	s manometrom
Radni tlak	0.8 bar...20 bar
Raspon regulacije tlaka	0.5 bar...12 bar
Maks. histereza tlaka	0.25 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	4500 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	730 g
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče Instalacija linije s priborom neobavezno:
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak 2	3/8 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal upravljačke ploče	PA POM

Svojstvo	Vrijednost
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalna membrana	NBR
Materijal za odvajanje ploča	POM