

Spojna utičnica KD3-CK-6

Broj dijela: 531630

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	4.9 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	180 l/min...468 l/min
Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778	195.1 l/min...507.3 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	32 g
Pneumatski priključak 1	za crijevo vanjski Ø 8 mm za utičnu nazuvicu unutarnji Ø 6 mm s preklopnom maticom
Materijal spojne matice	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijalna opruga	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal za kućište	Mesing, niklani
Materijalna lopta	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal za uskočne prstenove	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal tijela ventila	Mjed
Materijal rukavca za otpuštanje	Mjed, niklani