


Utičnica spojke KD4-CK-9-S

Broj artikla: 531642
Proizvod u napuštanju

FESTO

[samozaustavno, prolazni priključak](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	7,4 mm
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	1.017 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	97 g
Pneumatski priključak 1	CK-9
Materijal - napomena	RoHS sukladno