

Čep za brzo spajanje

KS2-M5-A

Broj dijela: 531658

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	2.4 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	85 l/min...136 l/min
Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778	92.1 l/min...147.4 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Nazivni moment zatezanja	0.85 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 15 %
Težina proizvoda	5 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za brtvljenje navoja	NBR visokolegirani nehrđajući čelik
Podaci o materijalu	Mjed, niklani