

**Podmazivač
MS6N-LOE-3/8-U**
Broj dijela: 531718

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	6
Serijska	MS
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Konstruktivna struktura	Proporcionalni standardni zaustavljač magle
Maksimalni kapacitet ulja	80 cm ³
Zaštita školjke	integrirana kao metalna školjka
Radni tlak	1 bar...16 bar
Minimalni protok za funkciju ulja	50 l/min
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	5300 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Viskoznost ulja	ISO VG 32
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	810 g
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom neobavezno:
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak 2	3/8 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijeveni aluminij
Materijalna školjka	Kovana aluminijaska legura