

Utikač
FBS-SUB-9-GS-DP-B
Broj dijela: 532216

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	20 mm
visina	62 mm
duljina	61 mm
protokol	PROFIBUS
Kontrole	DIL prekidač
Dodatne funkcije	Isključivanje kontinuiranog bus segmenta
Težina proizvoda	60 g
Sučelje sabirnice polja	2x 2 stezaljki s oprugom
Dopušteni promjer kabela	5 mm...10 mm
Klasa zaštite	IP65 IP67 u sastavljenom stanju prema IEC 60529
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	95 % ne kondenzirajući
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA ojačan
Materijal spojne matice	Mesing
Materijalni vijci	Čelik
Materijalne brtve	NBR