

Utikač
FBS-SUB-9-GS-IB-B
Broj dijela: 532217

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	20 mm
visina	62 mm
duljina	61 mm
protokol	Interbus
Dodatne funkcije	Integrirani RBST most
Težina proizvoda	60 g
Sučelje sabirnice polja	1x 5 stezaljki s oprugom
Dopušteni promjer kabela	5 mm...10 mm
Klasa zaštite	IP65 IP67 u sastavljenom stanju prema IEC 60529
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	95 % ne kondenzirajući
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA ojačan
Materijal spojne matice	Mesing
Materijalni vijci	Čelik
Materijalne brtve	NBR