


Filter s aktivnim ugljenom LFX-3/8-D-MINI

Broj dijela: 532780

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Mini
Serijska	D.
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Konstruktivna struktura	Filtar od aktivnog ugljena Filter od vlakana
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Radni tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Preporučeni maksimalni normalni protok	360 l/min
Maksimalni normalni protok za klasu čistoće zraka	360 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [1: 4: 2] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [1: 4: 1] Inertni plinovi
Srednja temperatura	5 °C...30 °C
Zaostali sadržaj ulja	0.003 mg/m³
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	376 g
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s pridržnim kutom
Pneumatski priključak	G3/8
Pneumatski priključak 1	Spojna ploča G3/8
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča G3/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Filter materijal	Aktivni ugljik Tkanina
Materijal za kućište	Lijevani cink

Svojstvo	Vrijednost
Materijalna školjka	PC