


Fini filter LFMB-D-MINI-DA

Broj dijela: 532811

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Serijski broj	D.
Izvedbena veličina	Mini
Konstruktivna struktura	Filter od vlakana
Finoća filtra	1 µm
Odvod kondenzata	Ručno okretanje
Radni tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 4] Inertni plinovi
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [5: 4: 3] Inertni plinovi
Učinkovitost filtra	99.99 %
Maksimalna količina kondenzata	22 cm ³
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	1.5 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Stupanj odvajanja finih čestica	99 %
Zaostali sadržaj ulja	0.5 mg/m ³
Stupanj odvajanja uljnog aerosola	90 %
Prikaz diferencijalnog tlaka	Optički prikaz
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom neobavezno:
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Pneumatski priključak 1	Spojna ploča
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča
Materijal za kućište	Lijeveni cink
Filter materijal	Borosilikatno vlakno
Materijalna školjka	PC

Svojstvo	Vrijednost
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Težina proizvoda	283 g