



# Fini filter LFMB-D-MINI-DA-A

Broj dijela: 532814

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                          | Vrijednost                                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Serijska                          | D.                                                                    |
| Izvedbena veličina                | Mini                                                                  |
| Konstruktivna struktura           | Filter od vlakana                                                     |
| Finoća filtra                     | 1 µm                                                                  |
| Odvod kondenzata                  | potpuno automatski                                                    |
| Radni tlak                        | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi               |
| Operativni medij                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 4]<br>Inertni plinovi |
| Klasa čistoće zraka na izlazu     | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [5: 4: 3]<br>Inertni plinovi |
| Učinkovitost filtra               | 99.99 %                                                               |
| Maksimalna količina kondenzata    | 22 cm <sup>3</sup>                                                    |
| Zaštita školjke                   | Metalni zaštitni kavez                                                |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC  | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                    |
| LABS sukladnost                   | VDMA24364-B1 / B2-L                                                   |
| Srednja temperatura               | 1.5 °C...60 °C                                                        |
| Temperatura okoline               | -10 °C...60 °C                                                        |
| Temperatura skladištenja          | -10 °C...60 °C                                                        |
| Stupanj odvajanja finih čestica   | 99 %                                                                  |
| Zaostali sadržaj ulja             | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                 |
| Stupanj odvajanja uljnog aerosola | 90 %                                                                  |
| Prikaz diferencijalnog tlaka      | Optički prikaz                                                        |
| Vrsta montaže                     | Instalacija linije<br>s priborom<br>neobavezno:                       |
| Položaj montaže                   | okomito +/- 5 °                                                       |
| Pneumatski priključak 1           | Spojna ploča                                                          |
| Pneumatski priključak 2           | Priključna ploča                                                      |
| Materijal za kućište              | Lijevani cink                                                         |

| Svojstvo                | Vrijednost           |
|-------------------------|----------------------|
| Filter materijal        | Borosilikatno vlakno |
| Materijalna školjka     | PC                   |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS      |
| Težina proizvoda        | 283 g                |