


Kombinacija finih filtera LFMBA-1/2-D-MIDI-DA

Broj dijela: 532868

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Midi
Serijska	D.
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Finoća filtra	0.01 µm
Učinkovitost filtra	99.9999 %
Odvod kondenzata	Ručno okretanje
Konstruktivna struktura	Filter od vlakana
Maksimalna količina kondenzata	43 ml
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Radni tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 8: 4] Inertni plinovi
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [1: 7: 2] Inertni plinovi
Srednja temperatura	1.5 °C...60 °C
Zaostali sadržaj ulja	0.01 mg/m³
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1429 g
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Filter materijal	Borosilikatno vlakno
Materijal za kućište	Lijevani cink
Materijalna školjka	PC