


Kombinacija finih filtera LFMBA-3/8-D-MIDI-DA-A

Broj dijela: 532877

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Midi
Serijska	D.
Položaj montaže	okomito $\pm 5^\circ$
Finoća filtra	0.01 μm
Učinkovitost filtra	99.9999 %
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filter od vlakana
Maksimalna količina kondenzata	43 ml
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Radni tlak	0.15 MPa...1.2 MPa 1.5 bar...12 bar 21.75 psi...174 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 8: 4] Inertni plinovi
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [1: 7: 2] Inertni plinovi
Srednja temperatura	1.5 °C...60 °C
Zaostali sadržaj ulja	0.01 mg/m ³
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1429 g
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Filter materijal	Borosilikatno vlakno
Materijal za kućište	Lijeveni cink
Materijalna školjka	PC