

Uložak mikrofiltera MS6-LFM-A

Broj dijela: 532909

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	6
Na temelju norme	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Serijski broj	MS
Finoća filtra	0.01 µm
Maksimalni normalni protok za klasu čistoće zraka	900 l/min
Min Normalni protok za klasu čistoće zraka	135 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: -: 4] Inertni plinovi
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [3: -: 2]
Učinkovitost frakcijske separacije (0,1-0,5 µm)	99.995 %
MPPS	0.05 µm
Stupanj odvajanja MPPS	99.95 %
Zaostali sadržaj ulja	0.01 mg/m³