

# T-priključak, utisni QBT-1/8-5/32-U-M

Broj dijela: 533252

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                      | Standard                                                       |
| Nazivna veličina                        | 0.118 in                                                       |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici         | Premaz                                                         |
| Konstrukcija                            | T oblik                                                        |
| Veličina spremnika                      | 10                                                             |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Pomorska klasifikacija                  | vidi potvrdu                                                   |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]             |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                            |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                                   |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364 zona III                                             |
| Temperatura okoline                     | 0 °C...60 °C                                                   |
| Težina proizvoda                        | 0.399 oz                                                       |
| Vrsta montaže                           | Vanjski šesterokut SW10                                        |
| Pneumatski priključak 1                 | Vanjski navoj R1/8                                             |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo vanjski Ø 5/32 "                                    |
| Temperatura okoline Fahrenheit          | 32 °F...140 °F                                                 |
| Prsten za otpuštanje u boji             | Siva                                                           |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                |
| Materijal za kućište                    | PBT                                                            |
| Materijal za brtvljenje navoja          | NBR                                                            |
| Prsten za oslobađanje materijala        | POM                                                            |
| Materijal segmenta obujmice crijeva     | visokolegirani nehrđajući čelik                                |