

Modul za rukovanje HSP-25-AP-SD-WL

Broj dijela: 533618

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Izvedbena veličina | 25 |
| Maksimalni Z-hod pozicija čekanja | 25 mm |
| Y-glavište | 130 mm...170 mm |
| Z-hod | 50 mm...70 mm |
| Radni hod Z | 25 mm |
| Prigušenje | Amortizeri na obje strane meka karakteristika |
| Položaj montaže | Vodilica okomito |
| Način rada | dvoradni |
| Konstruktivna struktura | Križni vodič Zakretni modul Položaj čekanja po želji lijevo prisilno vođeni tijekom gibanja |
| Detekcija položaja | za beskontaktnu sklopku |
| Osiguranje od zakretanja/vođenja | Križni vodič |
| Radni tlak | 4 bar...8 bar |
| Minimalno vrijeme ciklusa | 1 s |
| Točnost ponavljanja | ±0,02 mm |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | 0 °C...60 °C |
| Maksimalni moment Mx dinamičan | 3.2 Nm |
| Maksimalni moment Mx statički | 15 Nm |
| Maks. Moment My dinamički | 3.2 Nm |
| Max Trenutak Moja statika | 15 Nm |
| Maks. moment Mz dinamički | 3.2 Nm |
| Maks. moment Mz statičan | 15 Nm |
| Maks. korisno opterećenje | 1.5 kg |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi) | 65 N |
| Težina proizvoda | 7600 g |
| Pričvršćivanje Front Unit | s prolaznom rupom |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Vrsta montaže | s prolaznim provrtom s proreznim maticama |
| Položaj čekanja na pneumatski priključak | M5 |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Materijal osnovne ploče | Kovana aluminijska legura |
| Materijal za križni vodič | Poboljšani čelik |
| Materijalni bočni dijelovi | Kovana aluminijska legura |