

## Spojna matica MCK-PK-4-KD

Broj dijela: 533673

**FESTO**



### Podatkovni list

| Svojstvo                               | Vrijednost                                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                     | Unutarnji navoj M10x1                                                                |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                  |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC       | 1 - mala izloženost koroziji                                                         |
| LABS sukladnost                        | VDMA24364-B2-L                                                                       |
| Temperatura okoline                    | -10 °C...60 °C                                                                       |
| Pneumatski priključak 1                | za crijevo vanjski Ø 6 mm<br>za utičnu nazuvicu iznutra Ø 4 mm sa preklopnom maticom |
| Materijal spojne matice                | Kovana aluminijska legura, poniklana                                                 |
| Napomena o materijalima                | U skladu s RoHS                                                                      |