

Spojka

EAMC-15-20-5-6

Broj artikla: 533707

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|------------------------|
| Promjer 1 prihvata | 5 mm |
| Promjer 2 prihvata | 6 mm |
| Veličina | 15 |
| Nazivna duljina | 20 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. brzina vrtnje | 10.000 1/min |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Temperatura okoline | -25 ... 60 °C |
| Moment tromosti mase | 0,23 kgmm ² |
| Prenosivi okretni moment | 1,5 Nm |
| Težina proizvoda | 8 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |