

Kombinacija pripremnih grupa MSB4N-1/4-FRC2:J6M1

Broj dijela: 533949

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	4
Serija	MS
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s integriranom bravom
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Finoća filtra	40 µm
Konstruktivna struktura	Regulator filtra s manometrom Proporcionalni standardni zauljivač magle
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan s kompenzacijom predtlaka sa sekundarnom ventilacijom s obrnutim strujnim ponašanjem
Zaštita školjke	Plastična zaštitna košara
Indikator tlaka	s manometrom
Radni tlak	1.5 bar...12 bar
Raspon regulacije tlaka	1 bar...7 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	1400 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: -] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: -]
Srednja temperatura	5 °C...60 °C
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	500 g
Vrsta montaže	s priborom
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	1/4 NPT
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalna školjka	PC