

Prigušivač
UC-M5-50
Broj dijela: 534217

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Veličina spremnika	50
Radni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Strujanje protiv atmosfere	350 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Razina zvučnog tlaka	60 dB(A)
Temperatura okoline	-10 °C...70 °C
Težina proizvoda	0.4 g
Pneumatski priključak	M5
Materijal umetka zaklopke	PE
Materijal otvora za uvrtnje	PE
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS