

Kuglasti ventil VAPB-1-F-40-F0304

Broj dijela: 534306

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerni kuglasti ventil
Vrsta aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	Rp1
Indikator položaja prekidača	Smjer proreza = smjer protoka
Uzorak bušenja priрубnice	F03 F04
Unutra-Ø	25 mm
Nazivna veličina DN	25
Funkcija ventila	2/2
Smjer strujanja	reverzibilan
Ventil nazivnog tlaka PN	40
Okretni moment pri razlici tlaka nazivni tlak ventila PN	8.5 Nm
Moment odvajanja pri razlici tlaka od 1 MPa (10 bara, 145 psi)	7.2 Nm
Na temelju norme	ISO 5211
srednji	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -] Inertni plinovi voda neutralne tekućine
Srednja temperatura	-20 °C...150 °C
Protok Kv	70 m³/h
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Materijal za kućište	Mesing, niklani
Broj materijala kućišta	2.0402 CW617N
Materijal brtve sjedala	PTFE

Svojstvo	Vrijednost
Materijalne brtve	HNBR PTFE
Materijalna lopta	Mjed tvrdi krom
Kugla s brojem materijala	2.0402 CW617N
Materijalna osovina	Mesing
Broj materijala osovina	2.0401 CW614N
Težina proizvoda	800 g
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji