

Priključna ploča CDSV5.0-AS-1/8

Broj dijela: 534434

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalni broj položaja ventila	1
Nazivni radni napon DC	24 V
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Srednja temperatura	-5 °C...50 °C
Razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
Klasa zaštite	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	690 g
Električni priključak	kabel
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem
Priključak otvora za zrak	M5
Kontrolni priključak za ispušni zrak 82/84	M5
Priključak za upravljački zrak 12	M5
Priključak za upravljački zrak 14	M5
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Pneumatski priključak 4	G1/8
Pneumatski priključak 5	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS