

Kutija graničnih prekidača DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Broj dijela: 534475

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dopušteni promjer kabela	7 mm...13 mm
Na temelju norme	EN 60947-5-2 VDI / VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukcija	okruglo
Položaj montaže	po želji
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Funkcija sklopnog elementa	Normalno otvoren
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Princip mjerenja	induktivni
Indikator položaja prekidača	da
Područje pogonskog napona DC	10 V...30 V
Intrinzična potrošnja energije pri radnom naponu	0 mA...100 mA
Izolacijski napon	50 V
Maksimalna izlazna struja	100 mA
Uklopni izlaz	PNP
Otpor prenapona	0.5 kV
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP67
Temperatura okoline	-20 °C...70 °C
Električni priključak	Vijčani terminal
Vijčani spoj kabela	M20x1,5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za pokrivanje kućišta	PC
Osnovni materijal kućišta	ABS + PC
Materijal nosač	ABS + PC