

Utikač
FBS-RJ45-8-GS
Broj dijela: 534494

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	33 mm
visina	41 mm
duljina	20 mm
Težina proizvoda	15 g
Specifikacija Ethernet kabela	Tip: CAT.5 Promjer jedne žice: 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26 finožičana
Zaštita od izravnog i neizravnog kontakta	PELV
Dopušteni promjer kabela	4 mm...5.4 mm
Klasa zaštite	IP65 IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	0 - 90 % ne kondenzirajući
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Materijal za kućište	PA ojačan
Materijalni vijci	Čelik
Materijalne brtve	NBR