

Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka GR-QB-5/32-U

Broj dijela: 534680

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Jednosmjerna funkcija kontrole protoka
Pneumatski priključak 1	QB-5/32
Pneumatski priključak 2	QB-5/32
Vrsta aktiviranja	ručno
Element za podešavanje	Vijak s prorezom
Vrsta montaže	Instalacija linije s prolaznim provrtom neobavezno:
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	7.63 cfm
Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru	2.69 cfm...7.63 cfm
Radni tlak	-13.8 psi...116 psi
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Materijal za kućište	PBT ojačan
Položaj montaže	po želji
Normalan protok u smjeru prigušnice 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)	13.5 cfm
Normalan protok u nepovratnom smjeru 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)	10.8 cfm...14.4 cfm
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Srednja temperatura	32 °F...140 °F
Težina proizvoda	0.4 oz
Materijal otvora za uvrtnje	Mesing poniklane
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR

Svojstvo	Vrijednost
Prsten za oslobađanje materijala	POM
Materijal za narebranu glavu	Mjed poniklane
Materijal za regulacijski vijak	Mesing poniklane