

Regulator pritiska MS12-LR

Broj dijela: 535021

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12
Serijska	MS
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem Okretni gumb s integriranom bravom može se zatvoriti pomoću pribora
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	pilotski upravljani membranski kontrolni ventil
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan s kompenzacijom predtlaka sa sekundarnom ventilacijom s obrnutim strujnim ponašanjem
Indikator tlaka	s manometrom
Radni tlak	0.08 MPa...2.1 MPa 0.8 bar...21 bar
Raspon regulacije tlaka	0.15 bar...16 bar
Sekundarni protok odzračivanja	600 l/min
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	12000 l/min...22000 l/min
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Vrsta montaže	Instalacija linije s pridržnim kutom neobavezno:
Materijalni pokrov	PA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal poklopca na dnu	Kovana aluminijska legura

Svojstvo	Vrijednost
Materijalne brtve	NBR
Materijalna opruga	Opružni čelik
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalna membrana	NBR
Materijal ventilski navoj	Kovana aluminijska legura NBR visokolegirani nehrđajući čelik