

Ventil s postupnim povećanjem tlaka MS12-DE

Broj dijela: 535034

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ispušna funkcija	s mogućnošću prigušivanja
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	po želji
Ručno nadjačavanje	odmarajući se impulsno
Konstruktivna struktura	Klipno sjedalo
Vrsta povrata	mehanička opruga
Vrsta poreza	upravljan pilotom
Dovod zraka pilota	unutarnji
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Funkcija ventila	2/2
Indikator položaja prekidača	s priborom
Radni tlak	3 bar...16 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	25000 l/min...42000 l/min
Radnog ciklusa	100%
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...50 °C
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	3800 g
Prikaz statusa signala	s priborom
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom neobavezno:
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Lijevani aluminij