

Ventil za uključivanje/isključivanje

MS12N-EM

Broj dijela: 535036

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Klipni ventil
Vrsta aktiviranja	ručno
Ispušna funkcija	ne može se prigušiti
Vrsta poreza	izravno
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Radni tlak	0 bar...20 bar
Preklapanje	pozitivno pokriće
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	25000 l/min...32000 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom neobavezno:
Položaj montaže	po želji
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Težina proizvoda	3900 g
Pneumatski priključak 3	G1
Dovod zraka pilota	unutarnji
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Lijevani aluminij