

Ventil za uključivanje/isključivanje

MS12N-EE

Broj dijela: 535037

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Klipni ventil
Vrsta aktiviranja	električni
Ispušna funkcija	ne može se prigušiti
Ručno nadjačavanje	odmarajući se impulsno
Vrsta povrata	mehanička opruga
Vrsta poreza	upravljan pilotom
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Radni tlak	3 bar...16 bar
Preklapanje	pozitivno pokriće
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	25000 l/min...32000 l/min
Radnog ciklusa	100%
Parametri zavojnice	110 V AC: 50 Hz, snaga podizanja 11,5 VA, snaga držanja 8,9 VA 110 V AC: 60 Hz, snaga podizanja 9,5 VA, snaga držanja 6,2 VA 230 V AC: 50 Hz, snaga podizanja 11,5 VA, snaga držanja 9,1 VA 230 V AC: 60 Hz, snaga podizanja 9,5 VA, snaga držanja 6,4 VA 24 V DC: 4,5 W.
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...50 °C
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom neobavezno:
Položaj montaže	po želji
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Težina proizvoda	3800 g

Svojstvo	Vrijednost
Pneumatski priključak 3	G1
Dovod zraka pilota	unutarnji
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Lijevani aluminij