

Ventil s postupnim povećanjem tlaka MS12N-DL

Broj dijela: 535038

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ispušna funkcija	s mogućnošću prigušivanja
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Položaj montaže	po želji
Ručno nadjačavanje	ne postoji
Konstruktivna struktura	Klipno sjedalo
Vrsta povrata	mehanička opruga
Vrsta poreza	izravno
Dovod zraka pilota	unutarnji
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Funkcija ventila	2/2
Radni tlak	2 bar...20 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	25000 l/min...42000 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	3600 g
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom neobavezno:
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Lijevani aluminij