

Fini filter MS12N-LFM

Broj dijela: 535045

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Serijski broj	MS
Izvedbena veličina	12
Konstruktivna struktura	Filter od vlakana
Odvod kondenzata	potpuno automatski potpuno automatski, električni. upravljani ručno pipajući Ručno okretanje
Radni tlak	0.08 MPa...2 MPa 0.8 bar...20 bar 11.6 psi...290 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: -: 4] Inertni plinovi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom neobavezno:
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Materijal za kućište	Lijeveni aluminij
Filter materijal	Borosilikatno vlakno
Materijalna školjka	Kovana aluminijska legura
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS