

Filtar
MS4N-LF-1/8-CUV
 Broj dijela: 535672

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	4
Serijska	MS
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Finoća filtra	5 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski ručno pipajući
Konstruktivna struktura	Sinter filter sa centrifugalnim separatorom
Zaštita školjke	integrirana kao metalna školjka
Stupanj odvajanja kondenzata	75 %
Radni tlak	2 bar...12 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	1000 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 9: -] Inertni plinovi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 8: 4]
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Veličina pora	5 µm
Težina proizvoda	349 g
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom neobavezno:
Pneumatski priključak 1	1/8 NPT
Pneumatski priključak 2	1/8 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Lijeveni aluminij
Materijalne brtve	NBR
Filter materijal	PE
Materijal za kućište	Lijeveni aluminij

Svojstvo	Vrijednost
Materijalna školjka	Aluminijski tlačni lijev Kovana aluminijska legura
Materijal leće	PA
Materijal za odvajanje ploča	POM