

Vakumski filter VAF-PK-3

Broj dijela: 535883

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	2 mm
Položaj montaže	po želji
Finoća filtra	50 µm
Radni tlak	-0.95 bar...0 bar
Napomena o radnom tlaku	Koristiti samo u otvorenim vakuumskim sustavima
Protok pri negativnom tlaku = -0,075 MPa (-0,75 bara, -10,875 psi)	50.8 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Temperatura okoline	0 °C...40 °C
Težina proizvoda	4 g
Vrsta montaže	Instalacija linije
Pneumatski priključak	PK-3 sa preklopnom maticom
Materijal spojne matice	POM
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Filter materijal	Tkanina PA
Materijal za kućište	PA
Pogodnost impulsa izbacivača	8 bar