

# Spojni modul MS6N-FRM-3/8-I

Broj dijela: 536978

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                               | Vrijednost                                                            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Položaj montaže                                        | po želji                                                              |
| Konstruktivna struktura                                | Razvodni modul<br>s nepovratnom funkcijom                             |
| Radni tlak                                             | 0 bar...20 bar                                                        |
| Normalni nazivni protok u smjeru glavnog protoka 1-> 2 | 5500 l/min                                                            |
| Normalan nazivni protok, izlaz prema gore              | 2900 l/min                                                            |
| Normalni nazivni protok, izlaz prema dolje             | 3200 l/min                                                            |
| Područje pogonskog napona AC                           | 0 V...250 V                                                           |
| Područje pogonskog napona DC                           | 0 V...125 V                                                           |
| Operativni medij                                       | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]<br>Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju                | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                        |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                       | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                    |
| LABS sukladnost                                        | VDMA24364-B1 / B2-L                                                   |
| Temperatura skladištenja                               | -10 °C...60 °C                                                        |
| Kvaliteta hrane                                        | pogledajte proširene informacije o materijalu                         |
| Srednja temperatura                                    | -10 °C...60 °C                                                        |
| Temperatura okoline                                    | -10 °C...60 °C                                                        |
| Težina proizvoda                                       | 400 g                                                                 |
| Pneumatski priključak 1                                | 3/8 NPT                                                               |
| Pneumatski priključak 2                                | 3/8 NPT                                                               |
| Pneumatski priključak 3                                | 1/2 NPT                                                               |
| Pneumatski priključak 4                                | 1/2 NPT                                                               |
| Napomena o materijalima                                | U skladu s RoHS                                                       |
| Materijal za kućište                                   | Lijeveni aluminij                                                     |