


## Podbazni SET MS12-AQV

Broj dijela: 537141

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost                                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina               | 12                                                 |
| Serijska                         | MS                                                 |
| Položaj montaže                  | po želji                                           |
| Operativni medij                 | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom                 |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Temperatura skladištenja         | -10 °C...60 °C                                     |
| Srednja temperatura              | -10 °C...60 °C                                     |
| Težina proizvoda                 | 1300 g                                             |
| Pneumatski priključak 1          | 1 1/2 NPT                                          |
| Pneumatski priključak 2          | 1 1/2 NPT                                          |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS                                    |
| Materijal spojne ploče           | Lijevani aluminij                                  |
| Materijalne brtve                | NBR                                                |