

Filter s aktivnim ugljenom MS12-LFX-G-U

Broj dijela: 537155

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12
Serijska	MS
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Odvod kondenzata	Ručno okretanje
Konstruktivna struktura	Filter od vlakana
Radni tlak	0 bar...20 bar
Operativni medij	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Inertni plinovi
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Srednja temperatura	5 °C...30 °C
Zaostali sadržaj ulja	0.003 mg/m³
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	7000 g
Vrsta montaže	Instalacija linije s pridržnim kutom neobavezno:
Materijalni pokrov	PA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal vidno staklo metalna školjka	PC
Materijalne brtve	NBR
Filter materijal	Aktivni ugljik Vlakno
Materijal za kućište	Lijeveni aluminij
Materijalna školjka	Kovana aluminijska legura
Materijal leće	PC