



# Pojačivač tlaka DPA-40-10

Broj dijela: 537273

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                                                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Promjer klipa                           | 40 mm                                                                                          |
| Položaj montaže                         | po želji                                                                                       |
| Konstruktivna struktura                 | Dvostruki klipni pojačivač tlaka                                                               |
| Indikator tlaka                         | G1/8, pripremljeno                                                                             |
| Izlazni tlak 2                          | 0.45 MPa...1 MPa<br>4.5 bar...10 bar<br>65.25 psi...145 psi                                    |
| Radni tlak                              | 0.25 MPa...0.8 MPa<br>2.5 bar...8 bar<br>36.25 psi...116 psi                                   |
| Raspon regulacije tlaka                 | 0.45 MPa...1 MPa<br>4.5 bar...10 bar<br>65.25 psi...145 psi                                    |
| Ulazni tlak 1                           | 2.5 bar...8 bar<br>0.25 MPa...0.8 MPa<br>36.25 psi...116 psi                                   |
| Napomena o rasponu regulacije tlaka     | Kada je opruga regulatora potpuno zategnuta, maksimalni izlazni tlak može se premašiti za 40%. |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 3: 4]                                             |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Rad s uljem nije moguć                                                                         |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                                             |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                                                            |
| Temperatura skladištenja                | 5 °C...60 °C                                                                                   |
| Temperatura okoline                     | 5 °C...60 °C                                                                                   |
| Težina proizvoda                        | 1500 g                                                                                         |
| Vrsta montaže                           | s unutarnjim navojem                                                                           |
| Pneumatski priključak 1                 | G1/4                                                                                           |
| Pneumatski priključak 2                 | G1/4                                                                                           |
| Pneumatski priključak 3                 | M7                                                                                             |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                                                |